

3M Roloc™**Neaustinės medžiagos diskas GB-DR, Ø 50,8 mm, Grūdėtumo palyginimas: 50**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554062 50
GTIN	30048011603552
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Neaustinės medžiagos šlifavimo diskai **su abrazyviais Cubitron šlifavimo grūdeliais (CER)** ant patvaraus audinio.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Galima vienu įrankiu **nušlifuoti ir užbaigti be užvartų**. Tvirti kraštai ir ilga eksploataavimo trukmė.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	ypač rupus
Grūdėtumo palyginimas	50
Modelis	coarse super duty
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas	GB-DR
maksimalus sūkių skaičius	23000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50