

Sriegis ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486000 M12
GTIN	2050001690975
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešiniams DIN13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Priedai pasirinktinai:

Nepraeinantis kalibrinis kamštis Nr. 486055.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Sriegis	M12
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Tolerancijos laukas	H

Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90