

Sriegis ribinis kamštinis kalibras, TiN, Sriegis: M20



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486008 M20 |
| GTIN | 2050001060501 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Praeinančioji pusė su TiN danga. Todėl žymiai patvaresnis, griovelis nešvarumams nuo M6.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------|
| Sriegio žingsnis | 2,5 mm |
| Sriegis | M20 |
| Tolerancijos klasė | 6H |
| Norma | DIN 13 |
| Sriegio tipas | M |
| Kokybė | 6 |
| Tolerancijos laukas | H |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Praeinančiosios pusės paviršius | TiN |
| Kalibravimas | L10 |
| Produkto rūšis | Sriegių kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|---|-----------|
| DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm | 028550 20 |