

Sriegis nepraeinantis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486050 M2
GTIN	2050001037251
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	M2
Tolerancijos klasė	6g
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 3 mm	028600 3