

ARIANA**Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: YR****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084420 YR |
| GTIN | 4037728298545 |
| Produktų klasė | 08J |

Aprašymas**Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis Ø 26 mm.**

Tiekimo sudėtis:

2 trišakiai ir 2 perėjimai iš 1/2 į 1/4 colio

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|------------------|
| Produkto rūšis | Aušinimo sistema |
|----------------|------------------|