

3M Roloc™**Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas SC-DR, Ø 76,2 mm,
Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554047 100
GTIN	30048011055320
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Universali ir efektyvi **nailoninė neaustinė medžiaga**.

Paskirtis:

Metalinų paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	rupus
Grūdėtumo palyginimas	100
Modelis	A coarse
DiskoØ	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Neaustinė medžiaga iš nailono

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

554092 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm

554088 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 75 mm

554091 75

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm

554090 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 75 mm

554089 75

Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi lšorinis Ø 75 mm

554094 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm

554093 75