

Sriegis nepraeinantis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486050 M12
GTIN	2050001037343
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešiniems DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Norma: DIN 13

Sriegio tipas: M

Kalibravimas: L12

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Techninis aprašymas

Sriegis	M12
Tolerancijos klasė	6g

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Kalibravimas	L12
Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

Kalibravimas Sriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	018610 20
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkkS kalibravimas Sriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	019610 100
Kalibravimas Sriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20
DAkkS kalibravimas Sriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100