

## Sriegis ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: M2



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486000 M2     |
| GTIN             | 2050001690883 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

#### **Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).**

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos klasė  | 6H                                 |
| Sriegis             | M2                                 |
| Sriegio žingsnis    | 0,4 mm                             |
| Sriegio tipas       | M                                  |
| Norma               | DIN 13                             |
| Tolerancijos laukas | H                                  |
| Kokybė              | 6                                  |
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kalibro rūšis  | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas   | L10                               |
| Produkto rūšis | Sriegių kalibrinis kamštis        |

**Paslaugos**

|              |                            |                   |          |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------|
| Kalibravimas | Sriegių kalibrinis kamštis | Maksimalus Ø 3 mm | 028550 3 |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------|