

3M Roloc™**Neaustinės medžiagos diskas GB-DR, Ø 76,2 mm, Grūdėtumo palyginimas: 80**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554063 80
GTIN	30048011603569
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Neaustinės medžiagos šlifavimo diskai **su abrazyviais Cubitron šlifavimo grūdeliais (CER)** ant patvaraus audinio.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Galima vienu įrankiu **nušlifuoti ir užbaigti be užvartų**. Tvirti kraštai ir ilga eksploataavimo trukmė. Optimalu, kai reikia pagerinti paviršių po paruošiamojo šlifavimo su Cubitron™ II diskais.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	labai rupus
Grūdėtumo palyginimas	80
Modelis	coarse heavy duty
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Gamintojo pavadinimas	GB-DR
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mminkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi lšorinis Ø 75 mm	554094 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 75 mm	554089 75