

**Sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486050 M3
GTIN	2050001037275
Produktų klasė	48B

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

**Paskirtis:**

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

**Standartas:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pastaba:**

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Tolerancijos klasė	6g
Sriegis	M3
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

## Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100