

3M Roloc™**Valymo diskas (A), Ø 50,8 mm, Neaustinė medžiaga: MED**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554064 MED
GTIN	50048011641909
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša. **Valo** ir tuo pačiu **glotniai nušlifuoja**.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Smulkumo laipsnis	rupūs
Kietumo laipsnis	vidutinis
3M pavadinimas	BF-DR

DiskoØ	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50