

3M Roloc™**Kompaktiškas diskas XL-UR, Ø 50,8 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554066 280
GTIN	480111718382
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Ypač tinka **glotniajam šlifavimui ir užvartų nuėmimui**. Paviršius **tiksliai užbaigiamas**, sumažinamas visų medžiagų paviršiaus šiurkštumas.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280
Modelis	2 S fine
Smulkumo laipsnis	glotnus
Kietumo laipsnis	minkštas
Disko Ø	50,8 mm

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas	XL-DR
maksimalus sūkių skaičius	22000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 50 mm

554090 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm

554092 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi Išorinis Ø 50 mm

554089 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm

554093 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta Išorinis Ø 50 mm

554091 50