

3M Roloc™**Valymo diskas (A), Ø 76,2 mm, Neaustinė medžiaga: MED**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554065 MED
GTIN	50048011642067
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Rupiojo valymo diskai su sintetinė, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša. **Valo** ir tuo pačiu **glotniai nušlifuoja**.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Kietumo laipsnis	vidutinis
Smulkumo laipsnis	rupūs
3M pavadinimas	BF-DR

Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 75 mm	554089 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi lšorinis Ø 75 mm	554094 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75