

**3M Roloc™****Kompaktiškas diskas XL-UR, Ø 76,2 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554067 180/2
GTIN	30048011171860
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Ypač tinka **glotniajam šlifavimui ir užvartų nuėmimui**. Paviršius **tiksliai užbaigiamas**, sumažinamas visų medžiagų paviršiaus šiurkštumas.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Modelis	2 A medium
Kietumo laipsnis	minkštas
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A

Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Gamintojo pavadinimas	XL-DR
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 75 mm	554089 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi lšorinis Ø 75 mm	554094 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75