

HOLEX**Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo, išorinis Ø: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554093 50
GTIN	4045197526243
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®)**.

Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu **1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu**. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
Išorinis Ø	50 mm
Koto Ø	6 mm

tvirtinama iš įrankio pusės	Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės	Koto Ø 6 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė