



Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTflex (ZA), sriegis M14, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566310 120
GTIN	4027497329311
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Pjautuvo formos plokštelės (patentuotos) spinduliu sujungtos su tvirta GFK šerdimi. Dėl **konstrukcijos be lėkštelės** išgaunamas **didelis plokštelių išsikišimas**. Storas dangos sluoksnis. M14 srieginis įtvaras, **tvirtinimo veržlė nereikalinga**.

Cirkonio korundas (ZA) su aktyvių šlifavimo savybių dengiamuoju rišikliu **universaliam naudojimui**.

Paskirtis:

Skirta darbui **sunkiai prieinamose vietose**, kontūriniam šlifavimui ir **kampinių suvirinimo siūlių šlifavimui**. Plati išsikišusi plokštelės dalis užtikrina **minkštą šlifavimą**.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Forma	gręžimas su įkypu išėjimu $\leq 7^\circ$
Disko Ø	125 mm
Serija	SLTflex

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Sriegis	M14
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		