

**Freza dantų forma STEEL – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: A0616****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547100 A0616
GTIN	4007220937198
Produktų klasė	55F

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Koto Ø: 6 mm

Forma: cilindrinė

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 16 mm

Bendras ilgis: 55 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	STEEL
Bendras ilgis	55 mm
Forma	cilindrinė
Dantų smulkumas	stambiadantis
Galvos Ø	6 mm
Forma	A0616
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	16 mm

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		