



Freza dantų forma STEEL – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: L1020



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 547100 L1020 |
| GTIN | 4007220936771 |
| Produktų klasė | 55F |

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto kūgio formos

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Forma | L1020 |
| Dantų smulkumas | stambiadantis |
| Forma | suapvalinto kūgio formos |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | STEEL |
| Galvos Ø | 10 mm |
| Bendras ilgis | 60 mm |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 20 mm |

| | |
|----------------|-------|
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |