

**Garant****Žiedlapinis šlifavimo diskas Neaustinė medžiaga, Ø 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566330 100
GTIN	4045197488855
Produktų klasė	56Z

**Aprašymas****Modelis:**

Neaustinės medžiagos žiedlapiniai diskai su **abrazyviais lapeliais** ant stiklo audinio lėkštelių.

**Paskirtis:**

- **Baigiamajam paviršių apdirbimui.**
- **Nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių valymui ir lengvam nušlifavimui.**
- **Didelių paviršių glotniajam šlifavimui ir baigiamajam apdirbimui.**

Rekomenduojamas sūkių skaičius 5000–5800 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	grubus
Grūdėtumo palyginimas	100
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	nuožulnus
Spalva	ruda
Disko Ø	115 mm

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		