

**3M Roloc™****Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm, Išorinis Ø: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554090 50
GTIN	54046719218955
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®)**.

Plastikinė šlifavimo lėkštelė su **fiksuotu 6 mm kotu**.

Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „viena rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Išorinis Ø	50 mm
Koto Ø	6 mm
tvirtinama iš įrankio pusės	Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės	Koto Ø 6 mm

tinka greitojo keitimo sistemai

Roloc™

Produkto rūšis

Atraminė lėkštelė