



**Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A), Ø 115 mm,  
Grūdėtumas: 50**



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566400 50     |
| GTIN             | 4018875992890 |
| Produktų klasė   | 56V           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**Aukštos kokybės universalus pluoštinis diskas VSM KF 708** metalo, plastiko, medienos ar pan. šlifavimui. Grūdelių rūšis: **padidinto grynumo korundas (A)**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

### Techninis aprašymas

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Grūdėtumas                | 50                             |
| Gamintojo pavadinimas     | VSM KF 708                     |
| Disko Ø                   | 115 mm                         |
| Serija                    | KF708                          |
| Šlifavimo priemonės       | Padidinto grynumo korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A                              |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Šlifavimo priemonių padėklas     | Vulkaninis pluoštas             |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                          |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 115 mm                        |
| Laikiklis                        | Roloc™ greitojo keitimo sistema |
| Kiaurymės Ø                      | 22,23 mm                        |
| tinka greitojo keitimo sistemai  | Roloc™                          |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                         |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                          |
| maksimalus sūkių skaičius        | 13300 min <sup>-1</sup>         |
| Produkto rūšis                   | Pluoštinis diskas               |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | ribotai tinka |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 115 mm                 | 566672 115 |
| ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 108 mm                      | 566650 108 |
| ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 108 mm | 566670 108 |