



Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID SG plienui, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566360 125
GTIN	4007220237076
Produktų klasė	550

Aprašymas

Modelis:

Abrazyvus šlifavimo diskas su **integruota stiklo pluošto lėkšte** ir **patentuota užveržimo bei aušinimo sistema**.

Plokščias įdėklas nepažeidžia ruošinio užveržimo veržle. Naudojamas su adapteriu Nr. 566365. Didelis našumas apdirbant visas plienines medžiagas.

Paskirtis:

Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.

Ekonomiška alternatyva rupiojo šlifavimo diskams, **žymiai mažiau kaista, žemas triukšmo ir vibracijos lygis, susidaro mažiau dulkių**.

Išlaikykite mažą posvyrio kampą, pasirinkite tinkamos galios variklį (>1200 W).

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Padėčių skaičius	1
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Užveržimo flanšas M14, skirtas CC-GRIND-SOLID Diskui,
kurio Ø 115/125 mm

566365 115/125