



## Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTflex (ZA), sriegis M14, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566300 40
GTIN	4027497309122
Produktų klasė	53L

### Aprašymas

#### Modelis:

**Pjautuvo formos plokštelės** (patentuotos) spinduliu sujungtos su tvirta GFK šerdimi. Dėl **konstrukcijos be lėkštelės** išgaunamas **didelis plokštelių išsikišimas**. Storas dangos sluoksnis. M14 srieginis įtvaras, **tvirtinimo veržlė nereikalinga**.

**Cirkonio korundas (ZA)** su aktyvių šlifavimo savybių dengiamuoju rišikliu **universaliam naudojimui**.

#### Paskirtis:

Skirta darbui **sunkiai prieinamose vietose**, kontūriniam šlifavimui ir **kampinių suvirinimo siūlių šlifavimui**. Plati išsikišusi plokštelės dalis užtikrina **minkštą šlifavimą**.

### Techninis aprašymas

Forma	gręžimas su įkypu išėjimu $\leq 7^\circ$
Grūdėtumas	40
Disko Ø	115 mm
Serija	SLTflex

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Sriegis	M14
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		