

**Garant****Žiedlapinis šlifavimo diskas Neaustinė medžiaga, Ø 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566330 280    |
| GTIN             | 4045197488879 |
| Produktų klasė   | 56Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Neaustinės medžiagos žiedlapiniai diskai su **abrazyviais lapeliais** ant stiklo audinio lėkštelių.

**Paskirtis:**

- **Baigiamajam paviršių apdirbimui.**
- **Nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių valymui ir lengvam nušlifavimui.**
- **Didelių paviršių glotniajam šlifavimui ir baigiamajam apdirbimui.**

Rekomenduojamas sūkių skaičius 5000–5800 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Grūdėtumo palyginimas     | 280       |
| Kiaurymės Ø               | 22,23 mm  |
| Spalva                    | mėlyna    |
| Smulkumo laipsnis         | smulkus   |
| Forma                     | nuožulnus |
| Disko Ø                   | 115 mm    |
| Šlifavimo priemonių kodas | A         |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                       |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 115 mm                     |
| optimaliai parinkta medžiagai    | INOX                         |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                       |
| maksimalus sūkių skaičius        | 13300 min <sup>-1</sup>      |
| Produkto rūšis                   | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka     |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka     |                |           |
| INOX                            | tinka     |                |           |
| Ti                              | tinka     |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka     |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka     |                |           |
| Dažai                           | tinka     |                |           |
| Uni                             | tinka     |                |           |
| sausasis                        | tinka     |                |           |