



Žiedlapinis šlifavimo diskas plienui, POLIFAN-CURVE (ZA), Disko Ø × plotis: 125X16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566320 125X16
GTIN	4007220790175
Produktų klasė	55P

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. **Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis** leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.

SGP ZIRKON-CURVE (ZA) su 40 dydžio grūdėliais išsiskiria dideliu pjovimo našumu.

Paskirtis:

Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas. Platus modelis (L) kampinėms suvirinimo siūlėms > 8 mm.

Techninis aprašymas

Disko storis	16 mm
Plotis ties spinduliu	14 mm
Grūdėtumas	40
Forma	radialinis
Kiaurymės Ø	22,23 mm

kampinių suvirinimo siūlių spinduliams	> 8 mm
DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		