

**HOLEX®**

**Žiedlapisinis šlifavimo diskas (ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto plokščia, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	565700 60
GTIN	4045197157898
Produktų klasė	52M

## Aprašas

### Aprašymas:

Rupiojo šlifavimo diskai su abrazyviais lapeliais iš cirkonio korundo (ZA) arba su keraminiais grūdeliais ant atraminės lėkštelės iš lakštinio plieno, plastiko arba stiklo pluošto. Sukimosi greitis **idealus 50–60 m/s**, maksimalus 80 m/s. Minkštas, šaltas šlifavimas, labai didelis pasigalandinimo efektas (neužsiteršia); nevarginantis darbas, nes žemas vibracijos ir triukšmo lygis.

· **Plokščia forma – patogų plokštumoms šlifuoti – ir suvirinimo siūlėms apdirbti, kai posvyrio kampas 0–15°.**

Žiedlapisinis šlifavimo diskas su stiklo pluošto lėkštele ir mišriu audiniu – geras našumas ir patvarumas.

### Paskirtis:

Universaliai tinka **visiems plienams, plokštumų apdirbimui.**

Šlifavimo priemonių kodas: ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

optimaliai parinkta medžiagai: INOX

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: plokščia

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	plokščia
DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s