



## Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID SG-INOX, DiskoØ: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566362 125
GTIN	4007220237137
Produktų klasė	550

### Aprašymas

#### Modelis:

**Abrazyvus** šlifavimo diskas su **integruota stiklo pluošto lėkštele** ir **patentuota užveržimo bei aušinimo sistema**.

Plokščias įdėklas nepažeidžia ruošinio užveržimo veržle. Naudojamas su adapteriu Nr. 566365. Didelis našumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.

#### Paskirtis:

**Kietų ir nelygių** paviršių bei briaunų šlifavimui.

Ekonomiška alternatyva rupiojo šlifavimo diskams, **žymiai mažiau kaista, žemas triukšmo ir vibracijos lygis, susidaro mažiau dulkių**.

Išlaikykite mažą posvyrio kampą, pasirinkite tinkamos galios variklį (>1200 W).

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
DiskoØ	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Padėčių skaičius	1
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Užveržimo flanšas M14, skirtas CC-GRIND-SOLID Diskui,  
kurio Ø 115/125 mm

566365 115/125