



Freza dantų forma STEEL – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: A1225



Užsakymo data

Užsakymo numeris	547100 A1225
GTIN	4007220937242
Produktų klasė	55F

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Koto Ø: 6 mm

Forma: cilindrinė

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	A1225
Bendras ilgis	65 mm
Forma	cilindrinė
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	STEEL
Dantų smulkumas	stambiadantis
Galvos Ø	12 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		