

Garant**Žiedlapinis šlifavimo diskas Neaustinė medžiaga, Ø 125 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566340 180
GTIN	4045197488893
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos žiedlapiniai diskai su **abrazyviais lapeliais** ant stiklo audinio lėkštelių.

Paskirtis:

- **Baigiamajam paviršių apdirbimui.**
- **Nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių valymui ir lengvam nušlifavimui.**
- **Didelių paviršių glotniajam šlifavimui ir baigiamajam apdirbimui.**

Rekomenduojamas sūkių skaičius 4600–5300 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Spalva	raudona
Forma	nuožulnus
Grūdėtumo palyginimas	180
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Disko Ø	125 mm

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		