



## Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: G0618



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	547200 G0618
GTIN	4007220936948
Produktų klasė	55F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Patobulintos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

#### Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

### Techninis aprašymas

Forma	G0618
Bendras ilgis	55 mm
Forma	elipsinė
Galvos Ø	6 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	18 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		