

**Garant****Šlifavimo ritinėlis M14 Audinys (A), Ø 125 mm×20 mm, Grūdėtumas: 40**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	566350 40
GTIN	4045197344434
Produktų klasė	51M

## Aprašymas

**Modelis:**

**Plokštelės** išdėstytos aplink įrankio ašį vėduoklės forma. **M14 tiesioginis laikiklis**. Ypač lankstus.

**Šlifavimo audinys** korundas (A).

**Paskirtis:**

Glotniai šlifuoti gaubtus paviršius.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Disko Ø	125 mm
Disko storis	20 mm

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm×20 mm
Sriegis	M14
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo ratas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		