



Žiedlapinis šlifavimo diskas skirta INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Disko Ø × plotis: 125X14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566325 125X14
GTIN	4007220790168
Produktų klasė	55P

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. **Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis** leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.

SGP CO-CURVE (CER) su 60 dydžio grūdeliais, skirtas jautriems paviršiams ir šilumai mažai laidžių medžiagų šaltam šlifavimui.

Paskirtis:

Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas. Vidutinio platumo modelis (M) kampinėms suvirinimo siūlėms > 5 mm.

Techninis aprašymas

Disko storis	14 mm
kampinių suvirinimo siūlių spinduliams	> 5 mm
Forma	radialinis
Plotis ties spinduliu	11 mm

Grūdėtumas	60
Kiaurymės Ø	22,23 mm
DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		