

**Garant****Šlifavimo akmenukų rinkinys smulkiagrūdžiai, AR, Šlifavimo akmenukų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	550100 10
GTIN	4045197239082
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas spindulinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Koto Ø 3 mm × 30 mm. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 30–50 m/s.

Keraminiai šlifavimo akmenukai iš **rožinio korundo (AR)**. Vidutinio kietumo modelis.

Populiariausių formų ir dydžių rinkinių šlifavimo galvučių rinkiniai.

**Paskirtis:**

Universalus **nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimas.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 šlifavimo akmenuką ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo akmenukų skaičius	10
Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AR
Koto Ø	3 mm
Koto ilgis	30 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas