



## Žiedlapinis šlifavimo diskas skirta INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Disko Ø × plotis: 125X16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566325 125X16
GTIN	4007220790182
Produktų klasė	55P

### Aprašymas

#### Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. **Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis** leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.

**SGP CO-CURVE (CER)** su 60 dydžio grūdeliais, skirtas jautriems paviršiams ir šilumai mažai laidžių medžiagų šaltam šlifavimui.

#### Paskirtis:

**Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas**, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas. Platus modelis (L) kampinėms suvirinimo siūlėms > 8 mm.

### Techninis aprašymas

kampinių suvirinimo siūlių spinduliams	> 8 mm
Disko storis	16 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	radialinis

Plotis ties spinduliu	14 mm
Grūdėtumas	60
DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		