


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 60, Galvos Ø × plotis: 60X50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554100 60X50 |
| GTIN | 4045197525819 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 8000 min ⁻¹ |
| Grūdėtumas | 60 |
| maksimalus sūkių skaičius | 8500 min ⁻¹ |
| Galvutės plotis | 50 mm |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvos Ø | 60 mm |
| Šlifavimo priemonės | Korundo šlifavimo grūdėliai (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | Grūd. dyd. 60 |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |