

Garant**Šlifavimo akmenukų rinkinys rupūs, AR, Šlifavimo akmenukų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

550200 10

GTIN

4045197239099

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Koto Ø 6 mm × 40 mm.

Keraminiai šlifavimo akmenukai iš **rožinio korundo (AR)**. Vidutinio kietumo modelis.

Populiariausių formų ir dydžių rinkinių šlifavimo galvučių rinkiniai.

Paskirtis:

Universalus **nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimas.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 šlifavimo akmenuką ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Techninis aprašymas

Šlifavimo akmenukų skaičius	10
Smulkumo laipsnis	stambiadantis
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AR
Koto Ø	6 mm
Koto ilgis	40 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas