



Šlifavimo akmenukų rinkinys smulkiagrūdžiai, AD-AW, Šlifavimo akmenukų skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris

550310 10

GTIN

4027497219902

Produktų klasė

56L

Aprašymas

Modelis:

LUKAS šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal rišiklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. LUKAS šlifavimo akmenukai tinka universaliai **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Koto Ø 3 mm × 50 mm.

Populiariausių formų ir dydžių rinkinių šlifavimo akmenukų rinkiniai.

Maži šlifavimo akmenukai, **maišyti grūdeliai (AD-AW)** iš korundo, tamsiai raudono korundo ir balto vienkristalio korundo (LUKAS pavadinimas NDW), grūdelių dydis 100 (smulkūs). Keraminis rišiklis. Koto Ø 3 mm, koto ilgis 50 mm.

Paskirtis:

Labai tvirtos formos šlifavimo akmenukai labiausiai tinka **(grūdintų) įrankių ir Cr-Ni plienų** glotniajam šlifavimui ir briaunų apdirbimui gaminant įrankius ir profilius. Rekomenduojamas pjovimo greitis 10–30 m/s.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 šlifavimo akmenuką Nr. 551510 dyd. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

Techninis aprašymas

Šlifavimo akmenukų skaičius	10
Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AD-AW
Koto Ø	3 mm
Koto ilgis	50 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas