

Smulkus sriegis ribinis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 8X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486100 8X1
GTIN	2050001675286
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniam, apvaliam, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	6H
Sriegis	M8
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90