

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 120, Galvos Ø × plotis: 60X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554300 60X50
GTIN	4045197525857
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min <sup>-1</sup>
Grūdėtumas	120
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 120
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		