

Smulkus sriegis ribinis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 35X1,5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486100 35X1,5 |
| GTIN | 2050001675590 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos klasė | 6H |
| Sriegis | M35 |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Sriegio tipas | MS |
| Norma | DIN 13 |
| Tolerancijos laukas | H |
| Kokybė | 6 |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas | L10 |
| Produkto rūšis | Sriegių kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|--|-----------|
| KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028550 60 |
| DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm | 028590 90 |