

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 80, Galvos Ø × plotis: 80X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554200 80X50
GTIN	4045197240705
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.  
Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius	7500 min <sup>-1</sup>
Grūdėtumas	80
Galvutės plotis	50 mm
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	80 mm

Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		