

Smulkus sriegis ribinis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 12X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486100 12X1
GTIN	2050001675323
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	M12
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	6H
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Tolerancijos laukas	H
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90
KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028550 20