


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui, Grūd. dyd. 80, Galvos Ø × plotis:
30X10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554210 30X10 |
| GTIN | 4045197235565 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**. Su **aktyvių šlifavimo savybių turinčiu rišikliu** nerūdijančiajam plienui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 16000 min ⁻¹ |
| Galvutės plotis | 10 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 25400 min ⁻¹ |
| Grūdėtumas | 80 |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvos Ø | 30 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Šlifavimo priemonės | Korundo šlifavimo grūdėliai (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Produkto pavadinimo požymis | Grūd. dyd. 80 |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |