

Smulkus sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 12X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486110 12X1
GTIN	2050001037503
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	M12
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	6g
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100