

Smulkus sriegis ribinis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 22X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486100 22X1,5
GTIN	2050001675446
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegis	M22
Tolerancijos klasė	6H
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028550 60
DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90