

## Smulkus sriegis ribinis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 38X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486100 38X1,5
GTIN	2050001675620
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

#### **Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).**

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegis	M38
Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

**Paslaugos**

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90
KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028550 60