

Smulkus sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 22X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486110 22X1,5
GTIN	2050001035721
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegis	M22
Tolerancijos klasė	6g
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Sriegių kalibrinis žiedas Maksimalus \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibravimas Sriegių kalibriniai žiedai Maksimalus \varnothing 60 mm	028600 60