


HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 240, Galvos Ø × plotis: 50X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554800 50X30
GTIN	4045197241061
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo ritinėlis su įkarpptomis plokštelėmis. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų. Ypač rekomenduojama kontūrams šlifuoti.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	15300 min ⁻¹
Grūdėtumas	240
Galvutės plotis	30 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	50 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 240
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		