


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis (SiC), Grūd. dyd. 80, Galvos Ø × plotis: 30X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554660 30X10
GTIN	4045197240989
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **silicio karbido grūdeliais (SiC)**. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Galvutės plotis	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	25400 min ⁻¹
rekomenduojamas sūkių skaičius	16000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	30 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		