


**Pluoštinis diskas ZF 714, cirkonio korundas (ZA), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566530 40
GTIN	4018875997277
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**Pluoštiniai diskai VSM ZF 714 labai našūs** ir patvarūs. Šaltas šlifavimas. Specialiai legiruotiems plienams, spalvotiesiems metalams ir pilkajam ketui. Grūdelių rūšis: **cirkonio korundas (ZA) su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuoekliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650/6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	40
Disko Ø	125 mm
Serija	Dantų forma ZF714
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 125 mm	566672 125
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 117 mm	566650 117
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 117 mm	566670 117